

บานพับที่มีการปกป้องพื้นผิว BCOR

เคลือบพิเศษ ปกป้องเต็มประสิทธิภาพ



BLUMOTION

by Blum

การปกป้องพื้นผิวบานพับ

อากาศชื้น อากาศที่อบอุ่น หรือไอจากสารเคมีต่างๆ เช่น น้ำยาทำความสะอาด สิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถทำลายพื้นผิวบานพับและอุปกรณ์ต่างๆ ของคุณได้ BCOR จะช่วยปกป้องพื้นผิวของบานพับจากการกัดกร่อนอย่างรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คุณภาพที่ทดสอบแล้ว

บานพับของเรายังคงทนทานแม้กระทั่งการทดสอบด้วยวิธีที่รุนแรงที่สุด เช่น การทดสอบความทนทานต่อการกัดกร่อนด้วยการพ่นละอองน้ำเกลือ 48 ชม. 48 h NSS (neutral salt spray test) และการทดสอบพ่นละอองน้ำเกลือที่มีค่าเป็นกรด 24 ชม. AASS 24 h (acetic acid salt spray test) วิธีการทดสอบดังกล่าวรับประกันได้ว่าบานพับของเรานั้นมีคุณภาพสูงทนทานต่อการกัดกร่อน อีกทั้งยังได้รับการรับรองและการทดสอบจากสถาบันวิจัยอิสระนานาชาติอีกด้วย

บานพับ BCOR ที่หลากหลาย

การปกป้องพื้นผิวบานพับด้วย BCOR คุณภาพสูงนั้นถูกนำมาใช้กับบานพับทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็น CLIP top BLUMOTION, CLIP top และ CLIP เพื่อการใช้งานได้ในทุกรูปแบบ

i

คุณภาพในทุกรายละเอียด



เคลือบบานพับให้ปราศจากการกัดกร่อน ปกป้องบานพับตั้งเกราะป้องกัน



วิธีทดสอบพิเศษด้วยการจำลองใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความรุนแรงจนถึงขีดสุด



ประกอบด้วยบานพับที่หลากหลาย และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง



บานพับที่มีคุณภาพสูง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง – ฟังก์ชันการใช้งานที่เชื่อถือสำหรับการใช้งานในทุกๆ วัน

บานพับ BCOR



ภาพรวมของบานพับ

บานพับ	การยึดด้วยบานพับ	บานริมพับขอบ	บานกลางขอบ	บานในขอบ	บานมุมอับ	บานเข้ามุม
บานพับพิเศษ 110°	ยึดด้วยสลกรู					
	Knock-in					
	ยึดด้วยสลกรู					
	ยึดด้วยสลกรู					
	Knock-in					
บานพับหน้าบานหนาเปิด 95°	ยึดด้วยสลกรู					
บานพับมุมอับในขอบ	ยึดด้วยสลกรู					
+45° I – บานพับเข้ามุม	ยึดด้วยสลกรู					
+45° II – บานพับเข้ามุม	ยึดด้วยสลกรู					
-15° III – บานพับเข้ามุม	ยึดด้วยสลกรู					
CLIP top มีสปริง						
บานพับหน้าบานหนา	ยึดด้วยสลกรู					
	ยึดด้วยสลกรู					
	Knock-in					
	ยึดด้วยสลกรู					
	ยึดด้วยสลกรู					
บานพับมุมอับในขอบ	ยึดด้วยสลกรู					
CLIP top ไม่มีสปริง						
บานพับหน้าบานหนา	ยึดด้วยสลกรู					
	ยึดด้วยสลกรู					
	ยึดด้วยสลกรู					
	ยึดด้วยสลกรู					
	Knock-in					

ฐานรองบานพับ	การยึด	ระยะห่าง	ฐานรองแบบตรง	ฐานรองแบบปีก
ฐานรองพร้อมตัวแคมล็อกที่ปรับความสูงได้	ยึดด้วยสลกรู	0 มม.		
	ยึดด้วยสลกรู	0 มม.		
ฐานรองพร้อมที่ปรับความสูงได้	ยึดด้วยสลกรู	0 มม.		
	ยึดด้วยสลกรู	3 มม.		
		0 มม.		
	Knock-in	0 มม.		
อุปกรณ์เสริม	ประเภทบานพับ			
ฝาปิดแขนบานพับ บีมโลโก้ Blum	บานริมพับขอบ			
	บานกลางขอบ			
	บานในขอบ			
	110°, 110° สำหรับบานพับพิเศษและ 107° (แขนบานพับตรง) +45° II และมุมอับ			
ฝาปิดแขนบานพับ แบบเรียบ	110°, 107°, 95° (แขนข้อเหวี่ยงและแขนข้อเหวี่ยงคู่) CLIP 100° (แขนบานพับตรง)			
	95° (แขนบานพับตรง) +45° II และ -15° III			
	ฝาครอบถัวยบานพับสำหรับการยึดด้วยแบบสลกรู และ Knock-in			