

# AVENTOS HK-XS

para aplicaciones internas

www.blum.com




## Memo

El compás abatible pequeño AVENTOS HK-XS también puede realizarse como aplicación interior. De este modo se accede a interesantes posibilidades de diseño para fabricación de muebles de alta calidad. Además de las cotas de trabajo modificadas también se debe tener en cuenta el uso de bisagras superacodadas. Para un movimiento óptimo recomendamos bisagras CLIP top BLUMOTION.




### Planificación

#### Posición del taladrado




$$H = 155 + D + SOB$$

#### Espacio ocupado



- \* Se requiere tope de frente
- \*\* mínimo 200 mm con herraje de suspensión visible

#### Espacio ocupado



$$Y = (FH - a) \times 0.3 - 18$$

FD (mm)	16	19	22	24
a (mm)	45	34	23	15

<b>D</b>	Distancia de base	<b>P</b>	Amortiguador	<b>FD</b>	Espesor del frente
<b>SOB</b>	Espesor del panel superior del cuerpo	<b>LH</b>	Altura interior de cuerpo de mueble	<b>FH</b>	Altura del frente


# AVENTOS HK-XS



## para aplicaciones internas

### Planificación

#### Trabajo del frente



Frentes de madera y marcos de aluminio anchos<sup>1)</sup>

Ø 3,5 x 15 mm

#### Cantidad de bisagras

Uso de 3 bisagras con un ancho de cuerpo de mueble de 900 mm o superior o con un factor de rendimiento superior a 1800

Uso de 4 bisagras con un ancho de cuerpo de mueble de 1200 mm o con un factor de rendimiento superior a 2700


<sup>1)</sup> Para frentes de madera utilice 2 tornillos de aglomerado (609.1x00).

Los marcos de aluminio anchos requieren el uso de 2 tornillos roscachapa (660.0950)

**D** Distancia de base



**F** Juego

#### Juego mínimo necesario (F) en frontales con radio del frente (R = 1 mm) para el ajuste en fábrica para CLIP top BLUMOTION 110°/ CLIP top 110°



Distancia de cazoleta TB		Espesor del frente FD											Recomendamos una prueba de montaje
		16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3			
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8			
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4			
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2			
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0			
Adicional para un ajuste lateral de + 2 mm		+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5			

#### CLIP top BLUMOTION 110°/CLIP top 110°



#### CLIP top BLUMOTION 110°/CLIP top 110°

##### Distancia de cazoleta TB

Distancia de cazoleta TB	Recubrimiento del frente				
	-4	-3	-2	-1	0
0	3	4	5	6	7
3					
6					
9					

↑ Distancia de base (mm)



Webcode: DQEEHA



Al introducir este configurador de productos obtendrá la dimensión de instalación y corte exacto para el montaje de la aplicación interna para AVENTOS HK-XS.

➤ [www.blum.com/configurator](http://www.blum.com/configurator)



➤ Obtenga más información acerca de AVENTOS HK-XS: [www.blum.com/aventoshkxs](http://www.blum.com/aventoshkxs)