

SPACE STEP

Sięgając wyżej



Praktyczne połączenie stopnia i szuflady cokołowej

W cokole pod rzędem mebli drzemą olbrzymie możliwości. SPACE STEP pozwala zagospodarować ten najczęściej niewykorzystany obszar mieszkania. Korzystają na tym wszyscy domownicy - w tym dzieci, które siedząc na SPACE STEP mogą wygodnie się ubrać.

Spis treści

- 04 Całkiem praktyczny
- 06 Całkiem spory
- 08 Całkiem delikatny
- 10 Całkowicie bezpieczny
- 12 Całkiem wygodny
- 14 Informacje o zamawianiu
- 16 Planowanie
- 23 Montaż
- 28 Demontaż
- 30 moving ideas





Całkiem praktyczny

Tam, gdzie jest wiele do schowania, potrzebne są przemyślane rozwiązania. SPACE STEP pozwala nie tylko zaprojektować wyższe szafki, ale też zyskać nową przestrzeń użytkową w obszarze cokołu. To dwa razy więcej korzyści dla klientów.





Nowa przestrzeń użytkowa

Pod podestem SPACE STEP, od wysokości 150 mm do 250 mm, można zamontować szufladę. Dzięki temu przestrzeń użytkowa jest znacznie większa i można przeznaczyć ją na przechowywanie rzadziej używanych produktów.

Wszechstronny w zastosowaniu

Dostępne są trzy różne rodzaje konstrukcji cokołu. To sprawia, że SPACE STEP można zastosować w różnych rozwiązaniach, we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych.



Cofnięty
względem
frontów



Częściowo
zlicowany i
cofnięty



Zlicowany z
powierzchnią
frontów

Całkiem spory

Coraz mniejsze powierzchnie mieszkalne są dla projektantów kuchni nie lada wyzwaniem. Dzięki SPACE STEP Państwa możliwości projektowania pną się w górę. Nowe rozwiązanie cokołowe pozwala bez problemu dosięgnąć do wyższych półek.



Poruszająca różnorodność

Nasz wszechstronny system podnośników AVENTOS zapewnia jeszcze łatwiejszy dostęp do szafki górnej. Swoboda ruchu i wolna przestrzeń nad głową są zapewnione nawet, gdy front jest otwarty.



Meble z systemem

SPACE STEP pozwala w dwojaki sposób wzbogacić szafę na zapasy SPACE TOWER. Z jednej strony zyskuje się dodatkową przestrzeń użytkową. Z drugiej strony łatwiejszy jest dostęp do przedmiotów przechowywanych na górnej półce.



Całkiem delikatny



Każdy projektant kuchni dąży do połączenia atrakcyjnego designu z komfortem i funkcjonalnością. Dzięki technologiom ruchu Blum, SPACE STEP otwiera się i zamyka delikatnie oraz cicho.



Każda z 4 technologii ruchu, zastosowana osobno, przekonuje swoimi wyjątkowymi zaletami.

www.blum.com/4formore

BLUMOTION

by Blum

TIP-ON BLUMOTION

by Blum

TIP-ON

by Blum

Funkcjonalny komfort

SPACE STEP można zrealizować ze wszystkimi systemami szuflad i prowadnic. Z myślą o komfortowym użytkowaniu rozwiązanie cokołowe można wyposażać w sprawdzone technologie ruchu Blum.

SERVO-DRIVE

by Blum

Niezwykła prostota

Jeszcze większy komfort zapewnia elektryczne wspomaganie otwierania SERVO-DRIVE. By otworzyć front wystarczy nacisnąć go w dowolnym miejscu. Dzięki BLUMOTION, SPACE STEP zamyka się delikatnie i cicho.



Całkowicie bezpieczny

Nowe rozwiązania pozwolą Państwu zaskoczyć swoich klientów! Podczas projektowania SPACE STEP nie zapomniano o bezpieczeństwie. Wysunięty stopień ma specjalną blokadę, która gwarantuje stabilność.



Zabezpieczenie przed wsunięciem

Blokada, zabezpieczająca przed niezamierzonym wsunięciem SPACE STEP, aktywuje się już od obciążenia 8 kg. Odpowiednio wykonany stopień gwarantuje udźwig do max. 150 kg.

Całkiem wygodny

Klienci lubią, gdy projektanci mebli przewidują ich życzenia. Z rozwiązaniem SPACE STEP zadbają Państwo o wygodę swoich klientów zanim w ogóle poczują oni taką potrzebę. To się nazywa profesjonalna obsługa.

Wszechstronne zastosowanie

Kuchnia, łazienka, salon czy inne pomieszczenia – SPACE STEP pozwoli wzbogacić każde wnętrze. Wszechstronne zastosowanie możliwe jest również w sektorze przemysłowym.






Więcej informacji o SPACE STEP
znajdą Państwo na:

www.blum.com/spacestep

Informacje o zamawianiu


www.blum.com/configurator

Zestaw SPACE STEP

Długość (NL)	Kolor	
410 mm	Antracyt mat	Z95.4100
460 mm	Antracyt mat	Z95.4600

Elementy składowe:

- 1 2 x TANDEM 561Hxxx1B95 lewy/prawy
- 2 2 x profil pionowy
- 3 2 x łącznik profili
- 4 2 x stopki profilu pionowego
- 5 2 x uchwyty tackowe tylne
- 6 1 x łącznik frontu (magnes i płytka magnetyczna)
- 7 4 x dystans Blum*
- 8 2 x naklejka (informacje bezpieczeństwa i producenta)
- 14 x wkręty z łbem płaskim 4 x 15 mm
- 1 x instrukcja montażu

* Zalecenie: KB > 900 mm, 4 sztuki

9 Profil poprzeczny

	aluminium	
	do przycięcia	Z95Q1040A
	Wymiary do przycięcia: LW - 130 mm	
	Zalecenie: KB 1200 mm, zastosować 2 szt., aby zapobiec zbyt dużemu wygięciu frontu	


10 Listwa dystansowa (opcjonalna)

	Do montażu prowadnic szuflady, pasująca do wszystkich systemów szuflad i prowadnic Blum	
		Z95D4100

KB Szerokość korpusu

LW Szerokość wewnętrzna korpusu

Informacje o zamawianiu

*i*

Wskazówki

Maksymalne obciążenie: 150 kg*

* Zgodnie z normą EN-14183 to Państwo jako producent powinni potwierdzić rzeczywistą klasę obciążenia produkowanego przez Państwa mebla z SPACE STEP i podać ją na etykiecie producenta.

Możliwa do realizacji wysokość korpusu: Możliwa do realizacji wysokość korpusu dla SPACE STEP wynosi 150–250 mm

Zalecany materiał: Zaleca się wykonanie SPACE STEP ze sklejki trójwarstwowej (3S) o grubości co najmniej 21 mm.

Zalecana powierzchnia stopnia: Powierzchnia stopnia musi być antypoślizgowa. Można zastosować matę antypoślizgową, przytwierdzoną bezpośrednio do powierzchni stopnia, lub antypoślizgową płytę.

Naklejki: Norma EN-14183 przewiduje umieszczenie obu załączonych naklejek w widocznym miejscu.

Szuflada poniżej SPACE STEP: Można stosować tylko prowadnice 30 kg lub 40 kg. Dynamiczne obciążenie dla szuflady poniżej SPACE STEP wynosi 20 kg.


Korpus nad SPACE STEP: jeżeli dno korpusu powyższej będzie obciążane, zalecamy zabezpieczenie go przed wygięciem. W ten sposób zapobiegniemy ryzyku ocierania się SPACE STEP o dno korpusu.

TIP-ON BLUMOTION: w przypadku użycia TIP-ON BLUMOTION zalecamy zastosowanie jednostki L5.

Planowanie

LEGRABOX – wysokość N


Wymiary zabudowy




* Przy zastosowaniu listwy dystansowej Blum
min. wysokość korpusu KH 148 mm

Szerokość korpusu min. 400 mm

Wymiary montażu frontu w wersji na wkręty




Wymiary wiercenia frontu w wersji EXPANDO




LEGRABOX – wysokość M

Wymiary zabudowy




Szerokość korpusu min. 400 mm

Wymiary montażu frontu w wersji na wkręty




Wymiary wiercenia frontu w wersji EXPANDO




LEGRABOX – wysokość K

Wymiary zabudowy




Szerokość korpusu min. 400 mm

Wymiary montażu frontu w wersji na wkręty



Wymiary wiercenia frontu w wersji EXPANDO



FA Nałożenie frontu


KH Wysokość korpusu

Wymiary planowania przy grubości dna szuflady tackowej minimum 21 mm – bez maty antypoślizgowej

Planowanie

MERIVOBX – wysokość N


Wymiary zabudowy




* Przy zastosowaniu listwy dystansowej Blum
min. wysokość korpusu KH 146 mm

Szerokość korpusu min. 400 mm

Wymiary montażu frontu w wersji na wkręty




Wymiary wiercenia frontu w wersji EXPANDO




MERIVOBX – wysokość M

Wymiary zabudowy




Szerokość korpusu min. 400 mm

Wymiary montażu frontu w wersji na wkręty




Wymiary wiercenia frontu w wersji EXPANDO




MERIVOBX – wysokość K

Wymiary zabudowy




Szerokość korpusu min. 400 mm

Wymiary montażu frontu w wersji na wkręty



Wymiary wiercenia frontu w wersji EXPANDO



FA Nałożenie frontu


KH Wysokość korpusu

Wymiary planowania przy grubości dna szuflady tackowej minimum 21 mm – bez maty antypoślizgowej

Planowanie


TANDEMBOX antaro – wysokość N

Wymiary zabudowy




Szerokość korpusu min. 400 mm

Wymiary montażu frontu w wersji na wkręty




Wymiary wiercenia frontu w wersji EXPANDO




TANDEMBOX antaro – wysokość M

Wymiary zabudowy




Szerokość korpusu min. 400 mm

Wymiary montażu frontu w wersji na wkręty




Wymiary wiercenia frontu w wersji EXPANDO




TANDEMBOX antaro – wysokość K

Wymiary zabudowy




Szerokość korpusu min. 400 mm

Wymiary montażu frontu w wersji na wkręty



Wymiary wiercenia frontu w wersji EXPANDO



FA Nałożenie frontu


KH Wysokość korpusu

Wymiary planowania przy grubości dna szuflady tackowej minimum 21 mm – bez maty antypoślizgowej

Planowanie

MOVENTO


Wymiary zabudowy



* Przy zastosowaniu listwy dystansowej Blum min. wysokość korpusu KH 148 mm
Szerokość korpusu min. 400 mm, z SERVO-DRIVE min. 450 mm







TANDEM

Wymiary zabudowy




* Przy zastosowaniu listwy dystansowej Blum min. wysokość korpusu KH 148 mm
Szerokość korpusu min. 400 mm, z SERVO-DRIVE min. 450 mm



Planowanie



Samodzielne wykonanie



Samodzielne wykonanie





FA Nałożenie frontu
KB Szerokość korpusu
KH Wysokość korpusu


KT Głębokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzną korpusu
NL Długość NL

SR Uskok cokołu
TD Grubość dna szuflady tackowej
TL Długość szuflady tackowej

Planowanie






do 410 mm



do 460 mm


NL Długość NL
 SR Uskok cokołu
 TD Grubość dna szuflady tackowej

Planowanie



Montaż


Wymiary montażu – drewniana listwa dystansowa






Samodzielne wykonanie

	X (mm)
LEGRABOX	50
MERIVOBX	65
TANDEMBOX	50
MOVENTO I TANDEM	50


Wymiary montażu – listwa dystansowa Blum




	X (mm)
LEGRABOX	53
MERIVOBX	51
TANDEMBOX	51
MOVENTO I TANDEM	53




Montaż



2 (3.5 x 15) *(3.5 x 10)




3 (3.5 x 15)




SERVO-DRIVE
by Blum
TIP-ON
by Blum
* TIP-ON
BLUMOTION
by Blum

* Zalecenie: łączyć tylko z jednostką L5


4 (4 x 15)




5




Montaż




6  (4 x 15)




7  (3.5 x 25)









8



9




Montaż




Montaż


10 (3.5 x 25)







11






12 (3.5 x 15)



13



Demontaž





moving ideas

Jesteśmy przekonani, że to pomysły poruszają świat. Oferujemy innowacyjne okucia, inspirujące rozwiązania meblowe i dedykowane usługi, aby mogli Państwo urzeczywistnić swoje kreatywne projekty. Państwa potrzeby, światowe trendy i wspólna wizja wyższego komfortu mieszkania są naszą motywacją. Realizujemy wspólnie poruszające pomysły.



Komfort mieszkania

Pragniemy zapewniać wyższy komfort i funkcjonalność użytkowania mebli.



Asortyment

Nasza kompleksowa oferta produktów pozwoli Państwu zrealizować projekty mebli według aktualnych trendów.



Inspiracje

Obserwujemy światowe trendy mieszkaniowe i badamy rozwiązania przyszłości, z przyjemnością dzieląc się z Państwem naszymi spostrzeżeniami.



Innowacje

Jesteśmy w ciągłym ruchu – z niesłabnącą ciekawością i motywacją rozwijamy nowe produkty oraz usługi.



Usługi

Wspieramy Państwa w codziennej pracy poprzez usługi, ułatwiające procesy pracy.



Jakość

Nie ustajemy w udoskonalaniu naszych produktów, usług i siebie samych.



Zaufanie

Czujemy się odpowiedzialni za relacje, naszych pracowników, społeczeństwo i środowisko.

Nasza przygoda ma swój początek w roku 1952, kiedy to Julius Blum rozpoczął produkcję haceli do podków. Obecnie w nasze innowacyjne okucia zaopatrujemy klientów w ponad 120 krajach świata.

Blum Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 16
62-020 Jasin k/Swarzędza
tel.: +48 61 895 1900
e-mail: info.pl@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
Fabryka okuć
6973 Höchst, Austria
tel.: +43 5578 705-0
faks: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Nasze zakłady w Austrii, Polsce i Chinach są certyfikowane zgodnie z poniższymi normami.
Nasz zakład w USA jest certyfikowany zgodnie z ISO 9001.
Nasz zakład w Brazylii jest certyfikowany zgodnie z ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Wszystkie treści podlegają prawu autorskiemu Blum.
Zmiany techniczne i programowe zastrzeżone.
IDNR: 000.000.0 · EP-468/6 PL-PL/03.23