



Befelé nyíló bútorajtó

Izgalmas tervezési lehetőségek
kis és nagy helyiségekhez

Műszaki Adatlap

www.blum.com


 **blum**[®]

Termék



- CLIP top BLUMOTION beépített, kikapcsolható csillapítással (BLUMOTION)
- Alkalmas befelé nyíló ajtókhoz a bútorgyártásban
- Akár 900 mm ajtószélességig
- 3-dimenziós előlapállítás
- Komfortos oldalállítás csigamenetes megoldással
- Az előlap szerszám nélküli fel- ill. leszerelése
- INSERTA változatnál a pántedény is szerszám nélkül szerelhető
- Edényfurat a korpuszon

Felhasználás



Rendelési információ

Kivetőpánt erősen hajlított pántkarral



Edény



INSERTA

Kivetőpánt	Rugó	Szín	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3790
CLIP top	●	NI	71T3790



Edény



Csavarozás

Kivetőpánt	Rugó	Szín	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3750
CLIP top	●	NI	71T3750



Edény



Bepréselés

Kivetőpánt	Rugó	Szín	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3780
CLIP top	●	NI	71T3780

● Rugóval

NI Nikkelezett

ONS Onyx fekete

Tartozékok



Pántedény takarósapka

Kivetőpánt	Szín	
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T3504



Pántedény-távtartó

Kivetőpánt	Távolság (mm)	
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top	1.5	70T3507.21



Facsavar

Ø (mm)	Hossza (mm)	
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700



Bepréselő matrica

Szín	Anyag	
Narancssárga	Műanyag	MZM.0040




Pántkar takarósapka

Jelölés	Felirat	Szín	
Felirat nélkül	–	NI ONS	70.1663
Mélynyomott	Blum	NI	70.1663.BP

Tervezés

Befelé nyíló bútorajtó




Kivetőpánt méretek és fugaszámítás gyári beállításnál
(szerelőtalp magassága = 0 mm)

F A nagy ajtóméretek miatt az ajtót körülvevő fugát megfelelő nagyságúra kell tervezni (javasolt min. 2 mm).

** A befelé nyíló bútorajtó esetén a pánt szemben lévő oldalon szüksége van az ajtórántásra (a bútorgyártó által egyedileg megoldott). Ez megakadályozza, hogy a bútorajtó túlzottan kifelé túlnyomódjon.

FB Előlapszélesség

Rögzítési pozíció egyenes szerelőtalp, méret: 20/32



$$X = FU - 53.5$$


FR = előlapszélesség - FU - 3

F Fuga

FU Előlap túlnyúlás

FR Előlapvisszaugrás

Rögzítési pozíció keresztalakú szerelőtalp, méret: 37/32




$$X = FU - 38.5$$

Kivetőpántok mennyisége


- Ajtó tömege 22 kg-ig: 5 kivetőpánt
- Ajtó tömege 27 kg-ig: 6 kivetőpánt
- Ajtó tömege 32 kg-ig: 7 kivetőpánt

Alkalmazás 80 000 mozgási ciklusra tesztelve


Beállítás



max. ± 3.0 mm
Lásd szerelőtalpak




+ 2.0 mm
– 3.0 mm




± 2.0 mm


Csavaros szerelés




INSERTA- I beprésléses szerelés



Edényméretek




Termék



- COMPACT zárószervezettel (rugó)
- Alkalmas befelé nyíló ajtókhoz a bútorgyártásban
- Egyrészes kivetőpánt szerelőtalppal
- Akár 800 mm ajtószélességig
- 2-dimenziós előlapállítás

Felhasználás



Rendelési információ


Felcsavarozható kivetőpánt			
	☐	Csavarozás	
Kivetőpánt	Rugó	Szín	
COMPACT	●	NI	38B355AF22

- Rugóval
- NI Nikkelezett

Tartozékok			
	☐	Facsavar	
Ø (mm)	Hossza (mm)		
3.5	15	609.1500	
3.5	17	609.1700	

Tervezés

Befelé nyíló bútorajtó




Kivetőpánt méretek és fugák kiszámítása gyári beállítás esetén
* Ütközés kerülendő

F A nagy ajtóméretek miatt az ajtót körülvevő fugát megfelelő nagyságúra kell tervezni (javasolt min. 2 mm).

** A befelé nyíló bútorajtó esetén a pánt szemben lévő oldalon szüksége van az ajtóráútesre (a bútorgyártó által egyedileg megoldott). Ez megakadályozza, hogy a bútorajtó túlzottan kifelé túlnyomódjon.

FB Előlapszélesség

Előlapviszsaugrás



FR = előlapszélesség - 48

FR Előlapviszsaugrás

Kivetőpántok mennyisége


- Ajtó tömege 22 kg-ig: 5 kivetőpánt
- Ajtó tömege 27 kg-ig: 6 kivetőpánt
- Ajtó tömege 32 kg-ig: 7 kivetőpánt

Alkalmazás 80 000 mozgási ciklusra tesztelve


Útmutató

Ha a COMPACT 38B-t olyan bútorokban használja, amelyek kisgyermekek számára elérhető közelségben vannak, javasoljuk a "CLIP top BLUMOTION I CLIP top 110° technológiával rendelkező befelé nyíló ajtó" használatát.


Csavaros szerelés




Edényméret



Beállítás



max. ± 2.0 mm



± 1.6 mm

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Az ausztriai, lengyelországi és kínai helyszíneink a lent felsorolt tanúsítványokkal rendelkeznek.
Az amerikai helyszínünk ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkezik.
A braziliai helyszínünk ISO 9001, ISO 14001 és ISO 45001 tanúsítvánnyal rendelkezik.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Minden tartalom a Blum Copyright alatt áll.
Technikai- és termékprogram változások lehetségesek.
TD-147/3 HU-AL/03.24