

Memo

Perfecting motion 



MODUL charnière réfrigérateur

Notre nouvelle charnière réfrigérateur offre un large spectre d'applications. Grâce à sa faible hauteur de construction, il est possible d'intégrer la charnière même avec des côtés de corps de meuble épais et une épaisseur de face jusqu'à 30 mm.

Aperçu des avantages

- Le réglage tridimensionnel est très accessible lorsque le réfrigérateur est installé.
- Il est possible de retirer la face lorsque le réfrigérateur est installé.
- Possibilité d'épaisseurs de face jusqu'à 30 mm.
- Le réfrigérateur peut être mis en place, même lorsque la face est montée.

Nouvelle embase

Une embase spéciale EXPANDO est nécessaire pour la fixation de la charnière réfrigérateur

Informations utiles à la commande

	
À visser	91K9550
À frapper	91K9580

	
Embase EXPANDO avec réglage en hauteur par trou oblong	194K6100E

i

Réglage confortable en quelques gestes



Réglage en hauteur



Réglage latéral



Réglage en profondeur et démontage de la face