

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX

Mueble fregadero

www.blum.com

 **blum**®



TIP-ON BLUMOTION en el mueble fregadero

El mueble fregadero aprovecha el espacio disponible de la mejor manera posible y al mismo tiempo garantiza un acceso óptimo al interior del armario. Tanto la apertura mediante un ligero contacto como el cierre suave y silencioso del módulo extraíble son ahora posibles en muebles de fregadero LEGRABOX también de modo mecánico con TIP-ON BLUMOTION.


Ni un centímetro desperdiciado

Con un mueble fregadero cortado en forma de U se puede aprovechar de la mejor manera posible el espacio disponible. Las esponjas, el detergente y las pastillas para el lavavajillas se guardan de manera ordenada. De este modo, la superficie de trabajo permanece despejada y los productos de limpieza están siempre al alcance de la mano. También es adecuado para módulos extraíbles con un desagüe en el cuarto de baño.

Memo

i

Comodidad de uso



Apertura mediante un ligero contacto, deslizamiento ultraligero, cierre suave y silencioso. Con TIP-ON BLUMOTION, el movimiento se transforma en una experiencia de comodidad completamente armónica. El proceso de movimiento se facilita en este caso de manera totalmente mecánica.



TIP-ON BLUMOTION puede realizarse con un juego de frente reducido de 2.5 mm.



Encontrará más información acerca de TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX en:

> www.blum.com/tob_lbx

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX



Mayor comodidad de uso en el mueble fregadero

Conjunto de unidad TIP-ON BLUMOTION y tope de arrastre TIP-ON BLUMOTION



Información de pedido

	1 Juego TIP-ON BLUMOTION para mueble fregadero*			Peso (kg)**			
	NL (mm)	Unidad		< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg
				≤ 20			
	350-600	L1***	T60L9340				
	L3	T60L9540					
Consta de: 2x Unidad TIP-ON BLUMOTION 2x Tope de arrastre TIP-ON BLUMOTION 2x Adaptador de sincronización LW ≥ 314 mm				* Posible a partir de NL ≥ 350 mm ** Gama de peso recomendada (peso total del módulo extraíble), para una óptima función de cierre y apertura *** Solo combinable con guía de cuerpo de mueble de 40 kg (750.)			

Determinar la unidad TIP-ON BLUMOTION con el configurador de productos www.blum.com/configurator

	2 Varilla TIP-ON BLUMOTION de sincronización			T60.1125W
	Posible a partir de LW ≥ 314 mm			
	Apto hasta LW 1370 mm			

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo – Cajón/cacerolero

* + 1 mm para el montaje de las guías de cuerpo en el lateral horizontal del cuerpo
 ** Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

Espacio ocupado en el cuerpo – Cajones interiores

* + 1 mm para el montaje de las guías de cuerpo en el lateral horizontal del cuerpo

Juego de tope de arrastre (Z17.0M07):
 No utilizable en combinación con TIP-ON BLUMOTION

Sincronización			
<p>Con LW ≥ 314 mm</p>	Distancia de la barra de sincronización con respecto al frente		
		NL (mm)	X con 750.xxx1S
	350	65 mm	80 mm
	400	85 mm	100 mm
	450	65 mm	80 mm
	500	65 mm	80 mm
	550	65 mm	80 mm
	600	65 mm	80 mm

LW Ancho interior del cuerpo de mueble
 NL Largo nominal