

Unitate TIP-ON BLUMOTION

Sfaturi pentru alegerea unității






Selectarea unității TIP-ON BLUMOTION potrivite

Vă oferim diferite unități de TIP-ON BLUMOTION, adaptate pentru greutate și lungimi nominale diferite. Acestea se aleg în funcție de greutatea totală a extragerii și a frontului, inclusiv încărcate la maximum.

Pentru o funcție optimă de deschidere și închidere este important să folosiți unitatea TIP-ON BLUMOTION recomandată.

În baza exemplelor de aplicații veți primi valori orientative despre cât anume cântărește o extragere plină. Pentru selectarea unității TIP-ON BLUMOTION optime, comparați exemplele de aplicații cu intervalele de greutate recomandate sau utilizați pur și simplu configuratorul nostru de produse.

Pentru mai multe informații despre TIP-ON BLUMOTION accesați pagina www.blum.com/tiponblumotion



Unitatea TIP-ON BLUMOTION potrivită poate fi calculată ușor prin intermediul configuratorului de produse. Configurați pur și simplu extragerea și corelați-o cu bunurile de depozitare propuse!



www.blum.com/configurator

Intervale de greutate recomandate

Set TIP-ON BLUMOTION


Compus din:

- Unitate TIP-ON BLUMOTION
- Piesă de antrenare TIP-ON BLUMOTION
- Adaptor sincronizare TIP-ON BLUMOTION

TIP-ON BLUMOTION pentru LEGRABOX					
	NL (mm)	Unitate	Șină de corp (kg)	Greutate (kg) ¹	
	270–300	S0	40	≤ 10	T60L7040
	270–300	S1	40	> 10–20	T60L7140
	350–600	L1	40	² ≤ 20	T60L7340
	350–600	L3	40	² 15–40	T60L7540
	450–650	L5	70	³ 35–70	T60L7570
¹	Domenii de greutate recomandate (greutate totală a extragerii) pentru funcționare de deschidere și închidere optimă				
²	Compatibil doar cu șină de corp de 40 kg				
³	Recomandare: Folosiți doar cu șina de corp de 70 kg				

TIP-ON BLUMOTION pentru MERIVOBX					
	NL (mm)	Unitate	Șină de corp (kg)	Greutate (kg) ¹	
	270–300	S0	40	≤ 10	T60H4040
	270–300	S1	40	> 10–20	T60H4140
	350–600	L1	40	² ≤ 20	T60H4340
	350–600	L3	40	² 15–40	T60H4540
	450–600	L5	70	³ 35–70	T60H4570
¹	Domenii de greutate recomandate (greutate totală a extragerii) pentru funcționare de deschidere și închidere optimă				
²	Compatibil doar cu șină de corp de 40 kg				
³	Recomandare: Folosiți doar cu șina de corp de 70 kg				

TIP-ON BLUMOTION pentru TANDEMBOX					
	NL (mm)	Unitate	Șină de corp (kg)	Greutate (kg) ¹	
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	² ≤ 20	T60B3330
	350–600	L3	30	² 15–30	T60B3530
	450–650	L5	65	³ > 30–65	T60B3560
¹	Domenii de greutate recomandate (greutate totală a extragerii) pentru funcționare de deschidere și închidere optimă				
²	Compatibil doar cu șină de corp de 30 kg				
³	Recomandare: Folosiți doar cu șina de corp de 65 kg				

TIP-ON BLUMOTION pentru MOVENTO					
	NL (mm)	Unitate	Șină de corp (kg)	Greutate (kg) ¹	
	270–320	S0	40	≤ 10	T60L7040
	270–320	S1	40	> 10–20	T60L7140
	350–600	L1	40	² ≤ 20	T60L7340
	350–600	L3	40	² 15–40	T60L7540
	450–750	L5	60 70	³ 35–70	T60L7570
¹	Domenii de greutate recomandate (greutate totală a extragerii) pentru funcționare de deschidere și închidere optimă				
²	Compatibil doar cu șină de corp de 40 kg				
³	Recomandare: Folosiți doar cu șina de corp de 60 70 kg				

NL Lungime nominală

Exemple de aplicații



Exemplele de utilizare menționate servesc exclusiv orientării, deoarece greutatea totală variază în funcție de sistemul de extragere, de lungimea nominală, de înălțimea frontului, de materialul utilizat și de bunurile de depozitare planificate.

Greutatea menționată se referă la extragerea cu front cu conținut, respectiv fără conținut.

Pentru calcularea greutăților în exemplele de aplicații menționate s-au utilizat sisteme box Blum.

Tacâmuri			
			
KB 600, NL 500		11 kg	
Sertar gol		5.6 kg	

Mărunțișuri			
			
KB 600, NL 500		9 kg	
Sertar gol		5.6 kg	

Ustensile de bucatărie			
			
KB 600, NL 500		11 kg	
Sertar gol		5.6 kg	

Ustensile pentru gătit			
			
KB 600, NL 500		9 kg	
Sertar gol		5.6 kg	

Conserve și borcane cu alimente			
			
KB 600, NL 500		21 kg	
Sertar gol		7.7 kg	

Alimente pentru micul dejun			
			
KB 600, NL 500		20 kg	
Sertar gol		7.7 kg	

Paste, tăiței și orez			
			
KB 600, NL 500		23 kg	
Sertar gol		7.7 kg	

Băuturi nerefrigerate			
			
KB 600, NL 500		35 kg	
Sertar gol		9.5 kg	

Farfurii			
			
KB 900, NL 500		40 kg	
Sertar gol		11 kg	

Exemple de aplicații



Recipiente goale plastic



KB 900, NL 500

20 kg

Sertar gol

11 kg

Veselă specială




KB 600, NL 500

20 kg

Sertar gol

7.7 kg

Reciclabile, soluții curățenie și gunoi



KB 600, NL 500

23 kg

Sertar gol

9.5 kg

Condimente și mirodenii



KB 450, NL 500

14 kg

Sertar gol

7.5 kg

Oțet și ulei



KB 300, NL 500

15 kg

Sertar gol

5.9 kg

Oțet, ulei și tocătoare



KB 450, NL 500

24 kg

Sertar gol

8.5 kg

Castroane și site



KB 600, NL 500

21 kg

Sertar gol

7.7 kg

Oale și tigăi



KB 900, NL 500

30 kg

Sertar gol

11 kg

KB Lățime corp

NL Lungime nominală

Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov
România
tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102
e-mail: info.ro@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Locațiile noastre din Austria, Polonia și China sunt certificate după cum urmează.
Locația noastră din SUA este certificată conform ISO 9001.
Locația noastră din Brazilia este certificată conform ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC®-certified
products

Tot conținutul se află sub copyright-ul Blum.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice și de program.
IDNR: 000.000.0 · FO-081/5 RO-RO/04.23