

TANDEMBOX

Diskbänksutdrag

Välutnyttjat förvaringsutrymme
under diskhon

www.blum.com



Memo

Diskbänksutdrag
realiseras nu med
standardsortimentet



BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

TIP-ON
BLUMOTION

by Blum

Med ett speciellt u-format utdrag utnyttjas utrymmet till höger och vänster om diskhon på allra bästa sätt. Här skapas plats för diskmedel, diskborstar och trasor och det blir enkelt att hålla rent och snyggt på bänken. I kombination med våra öppningsfunktioner SERVO-DRIVE eller TIP-ON BLUMOTION öppnas utdraget med en liten knuff på fronten. Det är särskilt praktiskt om man är kladdig eller har båda händerna upptagna med annat. Och tack vare BLUMOTION-dämpningen stängs lådorna alltid mjukt och tyst.


Numera kan diskbänksutdraget realiseras med standardkomponenter i TANDEMBOX-sortimentet i kombination med de nya bakstyckeadaptarna.

TANDEMBOX



Planering diskbänksutdrag


Komponentöversikt



- 1 Stomskena
- 2 Yttre lådsida*
- 3 Längsreling vänster/höger
- 4 Inre lådsida*
- 5 Yttre adapter för träbakstycke
- 6 Inre adapter för träbakstycke
- 7 Frontbeslag

* NL Yttre lådsida - NL Inre lådsida = min. 150 (rekommendation)


5 Adapter för träbakstycke, yttre




Blums diskbänksutdrag kan numera realiseras med standardlådsidor och inga specialanpassade diskbänkslådsidor behövs längre.

	SW	RAL9006	TS
	Sidenvit	Grå (vitaluminium)	Svart
	Stål		
Höjd C	Z30C000S.22		
Höjd D	Z30D000S.22		


Inbörningsmått mellanstycke




Tillkapningsmått för 16 mm spånplatta



Bakstycke
84 mm



Lådbotten
Träbakstycke
NL - 24 mm




Mellanstycke
71 mm

X = NL på yttre lådsidan - NL på inre lådsidan - 10

Y min. = 48 mm

Y min. = 75 mm med TIP-ON BLUMOTION

Y max. = 225 mm



- KB Skåpbredd
- LW Invändig skåpbredd
- NL Nominell längd
- SPW Öppningsmått mellan lådsidorna